



VA 电极装备，配备 Glassy Carbon 的旋转圆盘电极，用于测定抗氧化剂，用于 Professional VA 仪器

6.5339.100

完整的电极套件，用于测定抗氧化剂。包含旋转圆盘电极驱动装置、Glassy Carbon 电极头、铂参比电极、铂辅助电极和量杯。

Scope of delivery 6.5339.100

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.0343.100	分体式铂柱电极 伏安测量和 CVS 用铂辅助电极。



1 PCS

6.1204.510

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带用于 Professional VA 伏安测量 /CVS 仪器的钛轴），螺纹 M3。



1 PCS

6.1204.600

玻碳电极，玻璃制电极杆。

玻碳（GC）制碳电极。电极片直径为 $2\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3，同心度误差：0.25 mm。温度范围：0 - 50 °C。



1 PCS

6.1415.150

滴定杯 / 5至70毫升



1 PCS

6.2802.000

固态电极的抛光套件

抛光套件，含1张抛光布以及大约2克氧化铝粉（粒径0.3微米）

